

PRODUKTER

Smart Tactiles håndløperskilt med heldekkende 3M lim

Smart Tactiles håndløperskilt er produsert i et mykt materiale for enkel montasje på håndløper uten bruk av varmepistol. Etasjenummer og punktskrift er taktilt (følbart). De følbare elementene er behagelige å ta på. Skiltet leveres med heldekkende 3M lim, er enkelt å montere og fester godt på de fleste håndløpere.

Skiltet skal monteres på oversiden av håndløper ca. 30 cm inn på denne.

Det anbefales at hele skiltet inklusive hjørnene trykkes godt ned på underlaget. Dersom håndløperen er i oljet treverk, så anbefales det at skiltet også tildekkes med maskeringstape i en nødvendig periode.

INFORMASJON:

Materiale: Silikon

Farger velg mellom:

- Metallfarget med sorte tall, bokstaver og punktskrift
- Sortfarget med metallfargete tall, bokstaver og punktskrift

Tykkelse: 1 mm.

Tall, bokstaver og punktskrift er støpt

Taktil høyde tall og bokstaver: 2 mm

Taktil høyde braille: 1 mm

Lim: 3M 9448A



Hensikten med markering av etasjeangivelse på håndløper er at blinde og svaksynte på en enkel måte skal kunne vite hvilken etasje de er i. Markeringen er også viktig for orientering ved rømning.

Skiltene gjør seg godt på forskjellige typer håndløpere i metall og tre.

Smart Tactiles AS

Grenseveien 99, 0663 Oslo

info@smarttactiles.com | (+47) 22 34 33 34

[smarttactiles.com](https://www.smarttactiles.com)

FARGER velg mellom:

- Sølv/metall farget bakgrunn med etasje og punktskrift i sort.
- Metall farget bakgrunn og punktskrift.



RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Benytt en ren og tørr, eller lett fuktig klut .

Milde rengjøringsmidler kan benyttes sammen med ren klut.

Rengjøres sammen med håndløper forøvrig.



MONTERING

Håndløperskilt monteres på oversiden av håndløper i hver etasje ca. 15 – 35 cm inn på håndløperen slik at tall og bokstaver treffer mellom tommel og pekefinger i et normalt grep. Skiltene skal ha taktil skrift og blindeskrift (braille).

Skiltene festes på høyre håndløper sett nedenfra og høyre håndløper sett ovenfra. I nederste og øverste etasje monteres ett skilt. I etasjene mellom benyttes to skilt, ett for de som skal opp og ett for de som skal ned.

Enkel montering - festes direkte på håndløper med heldekkende 3M lim.

RESIRKULERING

Ved skader eller utskiftning bør skiltene kastes i gjenbrukscontainer til resirkulering.

GARANTI

Smart Tactiles gir 5 års garanti på limheft. Følgende vilkår gjelder:

- Løsningen monteres av Smart Tactiles egne montører eller sertifiserte forhandlere eller annen montør som vi har godkjent for å sikre at våre montasjerutiner følges.
- Garantien gjelder ved innendørs montasje.

Garantien gjelder ikke dersom det:

- er tydelig at noen har forvoldt hærværk eller prøvd å tvinge/rive løs skiltet.
- i ettertid benyttes kjemikaler som sitrusspray, avfettingsmidler direkte på våre produkter.

Smart Tactiles AS

Grenseveien 99, 0663 Oslo

info@smarttactiles.com | (+47) 22 34 33 34